

Шлаух PUN-10X1,5-SI-300

Специф. Номер: 525742

FESTO

външно калибриран, за QS-съединители, CN и СК съединители
полиуретан (не се допуска за хранителновкусова промишленост)



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Външен диаметър | 10 mm |
| радиус на огъване според дебита | 54 mm |
| Вътрешен диаметър | 7 mm |
| Мин. радиус на огъване | 28 mm |
| Инструкции за употреба | TPE-U Ester based The plastic tubing can only be installed in contact with cables if the sheathing is free from phosphoric acid esters. Otherwise the plastic tubing can get damaged. |
| Tubing characteristics | Suitable for energy chains |
| Operating pressure for entire temperature range | -0.095 ... 0.7 MPa |
| Работно налягане пълнен температурен диапазон | -0.95 ... 7 bar |
| Operating pressure for entire temperature range | -13.775 ... 101.5 psi |
| Temperature-dependent operating pressure | -0.095 ... 1 MPa |
| работно налягане в зависимост от температурата | -0.95 ... 10 bar |
| Temperature-dependent operating pressure | -13.775 ... 145 psi |
| Разрешение | TÜV |
| Отдел издаващ сертификати | B 013277 0506 00 |
| Работна среда | Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Тест на материала - запалване | UL94 HB |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Температура на околната среда | -35 ... 60 °C |
| Тегло на продукта според дължината | 0.0489 kg/m |
| Пневматичен извод | For push-in connector outside diameter 10 mm |
| Цвят | сребърен |
| Твърдост по Шор | D 52 +/-3 |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Material tubing | TPE-U(PU) |