


Електрически интерфейс CPV18-GE-DN2-8

Специф. Номер: 525880
Продукт излизащ от производство

FESTO



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|---|--|
| CP-разширение | Да 16 входа 8 изхода (или 16 разпределителя) |
| Fieldbus интерфейс | по избор: - 5-пинова лайсна - Доза и щекер, M12x1, 5-пинови, A-кодирани - Sub-D, 9-пинов, конектор |
| Специфична за уреда диагностика | ConditionMonitoring Липсващ модул на CP-линията Късо съединение / претоварване, изходи Късо съединение / претоварване, входове Поднапрежение, вентилен остров (разширение) Поднапрежение, изходен модул Поднапрежение, захранване на сензори Поднапрежение, вентилен остров |
| Комуникационни типове | Change of State Polling Strobbed I/O |
| Конфигурационна поддръжка | EDS-файлове и графични символи |
| Максимален брой бобини с разширение | 32 |
| Максимален брой бобини | 16 |
| Защита на полюсите | За всички операционни напрежителни изводи |
| Допълнителни функции | Condition Counter |
| Baud rate | 125, 250, 500 kBit/s Настройка чрез превключващ модул |
| обхват на работното напрежение DC | 20.4 ... 26.4 V |
| Максимален брой изходи | 8 (16 бобини отпадат) |
| Максимален брой входове | 16 |
| Номинално работно напрежение DC | 24 V |
| Буферирание при отпадане на захранването | 20 ms |
| Остатъчна пулсация | 4 Vss |
| Консумация на ток при номинално работно напрежение, товар | В зависимост от типа на разпределителя |
| Консумация на ток при номинално работно напрежение | Електроника: <= 200 mA Захранване за сензори: зависи от сензора |
| Температура на складиране | -20 ... 70 °C |
| Клас на защита | IP20 IP65 |
| Температура на околната среда | -5 ... 50 °C |
| Разрешение | с UL us - Recognized (OL) |
| Обхват на адресиране | 0 ... 63 Настройка чрез превключващ модул |
| Fieldbus сертифициране | ODVA |
| гальванично разделяне, Fieldbus-интерфейс | Оптрон |
| Bus-специфичен LED-дисплей | MNS: DeviceNet Status |

| Белег | Стойност |
|-----------------------------------|---|
| Продуктово-специфичен LED-дисплей | 12/14: състояние на превключване на вентилите PS: работно напрежение за електрониката и товарното захранване |
| Продуктов ID | продуктова група: пневматичен вентил I (27 dez.) Продуктов код: 8942 |
| Material cover | PA-усилен |
| Material seals | CR NBR |
| Material housing | Алуминиева отливка |
| Материал-забележка | RoHS konform |