


Краен изключвател SME-8F-DS-24V-K0,3-M8D

Специф. Номер: 525896

FESTO

електрически, с Рийд-контакт, за задвижвания със сензорен канал 8,
монтаж отгоре, с щекер M8.



Информационен лист

Белег	Стойност
обхват на работното напрежение DC	10 ... 30 V
Превключващ изход	с контакт, биполярен
Функция на превключващия елемент	Нормално отворен контакт
Макс. ток на изхода	500 mA
Дължина на кабела	0.3 m
Електрически извод	3-пинов Кабел със щекер M8x1
Клас на корозионна устойчивост KBK	2
Конструкция	за T-канал
Устойчивост на късо съединение	Не
Измервателен принцип	магнитен Рийд
Защита на полюсите	Не
Индикация за работно състояние	LED жълт
Време за изключване	0.03 ms
Време на включване	≤ 0.5 ms
Макс. превключвателна способност DC	10 W
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	по EU-EMV-нормала
Клас на защита	IP65 IP67
Температура на околната среда при подвижно полагане на кабела	-5 ... 60 °C
Температура на околната среда	-20 ... 60 °C
Разрешение	с UL us - Listed (OL)
Тегло на продукта	10 g
Репродуктивност на превключващата стойност	+/- 0,1 mm
Тип на закрепване	затегнат в T-канал
Материал-забележка	Без мед и PTFE (тефлон)
Информация за материала на корпуса	PA
Информация за материала на кабелната обвивка	PUR