



Краен изключвател SME-8F-ZS-24V-K2,5-OE

Специф. Номер: 525907

FESTO

електрически, с Рийд-контакт, 2-жилен, за задвижвания със сензорен канал 8, монтаж отгоре, с кабел.



Информационен лист

Белег	Стойност
обхват на работното напрежение DC	5 ... 30 V
Превключващ изход	с контакт, биполярен без функция LED
Функция на превключващия елемент	Нормално отворен контакт
Макс. ток на изхода	100 mA
Дължина на кабела	2.5 m
Електрически извод	2-жилен Кабел
Конструкция	за T-канал
Устойчивост на късо съединение	Не
Измервателен принцип	магнитен Рийд
Защита на полюсите	за всички електрически връзки
Индикация за работно състояние	LED жълт
Време за изключване	0.05 ms
Време на включване	0.6 ms
Макс. превключвателна способност DC	3 W
Пад на напрежение	3.5 V
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	по EU-EMV-нормала
Клас на защита	IP65 IP67
Температура на околната среда при подвижно полагане на кабела	-5 ... 60 °C
Температура на околната среда	-20 ... 60 °C
Въртящ момент на затягане	0.6 Nm
Тегло на продукта	27 g
Репродуктивност на превключващата стойност	+/- 0,1 mm
Тип на закрепване	затегнат в T-канал
Материал-забележка	Без мед и PTFE (тефлон)
Информация за материала на корпуса	PA
Информация за материала на кабелната обвивка	PUR