

# Щекер SEA-GS-HAR-4POL

Специф. Номер: 525928  
Продукт излизащ от производство

FESTO

за вентилни острови

Продукт, излизащ от производство. Доставка се до 2023. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Според стандарта	EN 61076-2-101 EN 61984
Тип на закрепване	с резба
Монтажна позиция	по избор
Тегло на продукта	11.5 g
Електрически извод	4-пинов M12x1 Прав щекер/ врязваща се клемма
обхват на работното напрежение DC	$\leq 32$ V
обхват на работното напрежение AC	$\leq 32$ V
Натоварване на тока при 40°C	4 A
Устойчивост на пикови напрежения	0.8 kV
Съединител за кабела	Pg9
Допустим диаметър на кабела	4 ... 5.1 mm
Допустим диаметър на проводника	0.1 mm 1.2 ... 1.6 mm
Напречно сечение на извода	0.25 ... 0.5 mm <sup>2</sup>
Клас на защита	IP67
Температура на околната среда	-25 ... 85 °C
Материал-забележка	RoHS konform
Степен на замърсяване	3
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
Material housing	Цинкова отливка никелиран
Допустима изолация на проводника	PVC