


Вакуумна вендуза ESS-40-GT-G1/4-I

Специф. Номер: 525974

FESTO

лесно сменяем,



Информационен лист

Белег	Стойност
Компенсатор на височина за носач за вакуумен смукател	5.5 mm
Мин. радиус на детайла R	35 mm
Номинален размер	2.5 mm
Диаметър на смукателя	40 mm
Обем на смукателя	5.4 cm ³
Монтажна позиция	по избор
Форма на вакуумната чашка	Кръгъл дълбок
Работно налягане	-0.95 ... 0 bar
Номинално работно налягане	-0.7 bar
Работна среда	Атмосферен въздух по стандарт ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Температура на околната среда	-10 ... 80 °C
Сила на задържане при номинално работно налягане	64 N
Латерална сила при номинално работно налягане	20 N
Тегло на продукта	14.5 g
Тип на закрепване	чрез вакуумния порт
Извод за вакуум	G1/4
Цвят	червен/кафяв
Твърдост по Шор	72 +/- 5
Material of threaded plug	Алуминиева сплав
Материал-забележка	RoHS konform
Material suction cup	Vulkollan®