



Вакуумна вендуза ESS-100-GT-G1/4-I

Специф. Номер: 525987

FESTO

лесно сменяем,



Информационен лист

Белег	Стойност
Компенсатор на височина за носач за вакуумен смукател	9 mm
Мин. радиус на детайла R	135 mm
Номинален размер	5.5 mm
Диаметър на смукателя	100 mm
Обем на смукателя	53.9 cm ³
Монтажна позиция	по избор
Конструкция	кръгъл, камбановидна форма
Форма на вакуумната чашка	Кръгъл дълбок
Работно налягане	-0.95 ... 0 bar
Номинално работно налягане	-0.7 bar
Работна среда	Атмосферен въздух по стандарт ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Температура на околната среда	-10 ... 80 °C
Сила на откъсване при 70 % вакуум	297 N
Сила на задържане при номинално работно налягане	375 N
Макс. въртящ момент на затягане за монтажна резба	11 Nm
Латерална сила при номинално работно налягане	183 N
Тегло на продукта	89.5 g
Тип на закрепване	чрез вакуумния порт
Извод за вакуум	G1/4
Цвят	червен/кафяв
Твърдост по Шор	72 +/- 5
Material of threaded plug	Алуминиева сплав
Материал-забележка	RoHS konform
Material suction cup	Vulkollan®