


Манометър, комплект DPA-63-16-MA-SET

Специф. Номер: 526097

FESTO

за усилвател на налягане



Информационен лист

Белег	Стойност
Отговаря на стандарта	EN 837-1
Номинален размер на манометъра	40
Конструкция	Тръбна пружина-манометър
Тип на закрепване	с външна резба
Работно налягане	16 bar
Клас на точност на измерването	2,5
Клас на защита	IP43
Температура на околната среда	5 ... 60 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Материал-забележка	RoHS konform
Монтажна позиция	по избор
Пневматичен извод	G1/8
Тегло на продукта	250 g