


# Манометър, комплект DPA-100-10-MA-SET

Специф. Номер: 526098

FESTO

за усилвател на налягане



## Информационен лист

| Белег                          | Стойност                 |
|--------------------------------|--------------------------|
| Отговаря на стандарта          | EN 837-1                 |
| Номинален размер на манометъра | 40                       |
| Конструкция                    | Тръбна пружина-манометър |
| Тип на закрепване              | с външна резба           |
| Работно налягане               | 10 bar                   |
| Клас на точност на измерването | 2,5                      |
| Клас на защита                 | IP43                     |
| Температура на околната среда  | 5 ... 60 °C              |
| PWIS conformity                | VDMA24364-B1/B2-L        |
| Монтажна позиция               | по избор                 |
| Пневматичен извод              | G1/4                     |
| Тегло на продукта              | 305 g                    |