

Вакуум-смукателна дюза VN-10-L-T4-PQ2-VQ3-RO1

Специф. Номер: 526159

FESTO

Standard, hoher Saugvolumenstrom, Baubreite 18 mm, T-Form mit Steckanschluss und Schalldämpfer.



Информационе н лист

Белег	Стойност
Номинален размер, дюза на Лавал	0.95 mm
Растерен размер	18 mm
тип шумозаглушител	отворен
Монтажна позиция	по избор
Характеристика на ежектора	висок дебит на засмукване Стандарт
Конструктивен строеж	T-форма
работно налягане за тах. поток на засмукване	4 bar
Работно налягане	1 ... 8 bar
Номинално работно налягане	6 bar
вакуум в зависимост от работното налягане (диаграма)	Диаграма
тах. дебит на смукателния обем приведен към атмосферното налягане	62.7 l/min
време за разреждане на 1 l. обем при 6 bar	Диаграма
Работна среда	изсушен, филтриран и неомаслен въздух
Клас на корозионна устойчивост KBK	1
Температура на средата	0 ... 60 °C
ниво на шума в зависимост от работното налягане (диаграма)	Диаграма
Температура на околната среда	0 ... 60 °C
Макс. въртящ момент на затягане	0.5 Nm
коефициент на полезно действие в зависимост от вакуума (диаграма)	Диаграма
разход на въздух в зависимост от работното налягане (диаграма)	Диаграма
Тегло на продукта	25.2 g
Тип на закрепване	с проходен отвор с шина с монтаж на стена/повърхност
Пневматичен извод 1	QS-6
Пневматичен извод 3	Шумозаглушител отворен
Извод за вакуум	QS-8
Материал-забележка	Без мед и PTFE (тефлон)
Информация за материала на уплътненията	NBR
информация за материала на колекторната дюза	ПОМ
Информация за материала на корпуса	ПОМ-усилен
информация за материала на шумозглушителя	PE
информация за материала на струйната дюза	Алуминиева сплав
Информация за материала на съединителя	Месинг никелиран Пластмаса