

Регулатор на налягане LR-QS6-D-7-MICRO

Специф. Номер: 526271



Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

присъединителна плоча с изводи, с манометър.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

Продукт, излизащ от производство. Доставка се до 2023. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	Micro
Серия	D
Заклучване на задействането	Въртяща глава със заключване
Монтажна позиция	по избор
Конструкция	Мембранен регулатор с директно управление
Регулираща функция	с вторично обезвъздушаване
Манометър	с манометър
Работно налягане	1 ... 10 bar
Обхват на регулиране на налягането	0.5 ... 7 bar
Макс. хистерезис на налягането	0.3 bar
Работна среда	Съгстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] инертен газ
Клас чистота на въздуха на изхода	Съгстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] инертен газ
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тегло на продукта	110 g
Тип на закрепване	Последователен монтаж с принадлежности по избор:
Пневматичен извод 1	QS-6
Пневматичен извод 2	QS-6
Материал-забележка	RoHS konform
Material of connecting plate	Алуминиева сплав
Material seals	NBR
Material housing	Алуминиева сплав
Material membrane	NBR