


Филтър-регулатор LFR-N1/8-D7-O-5M-MICRO

Специф. Номер: 526283
Продукт излизащ от производство

FESTO

с присъединителна плоча без манометър, ръчен кондензоотделител.
This product is only available if ordered from the Festo Corporation, USA.
Продукт излизащ от производство.Ще се доставя до 2016г. За
алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	Micro
Серия	D
Монтажна позиция	вертикално
Степен на филтрация	5 µm
Кондензоотделител	ръчен въртящ
Макс. количество на кондензата	3 cm ³
Работно налягане	1 ... 10 bar
Макс. хистерезис на налягането	0.3 bar
Стандартен номинален дебит	410 l/min
Работна среда	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Inert gases
Клас на корозионна устойчивост KBK	2
Клас чистота на въздуха на изхода	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [6:8:4] Inert gases
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тегло на продукта	114 g
Тип на закрепване	по избор: Последователен монтаж с носач
Пневматичен извод 1	NPT1/8-27
Пневматичен извод 2	NPT1/8-27
Материал-забележка	RoHS konform
Информация за материала на корпуса	Алуминиева сплав
Информация за материала на чашата	PC