

# Омаслител LOE-M5-D-MICRO

Специф. Номер: 526309



Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

без присъединителна плоча, присъединителна резба в корпуса.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

Продукт, излизащ от производство. Доставка се до 2023. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.

FESTO



## Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	Micro
Серия	D
Монтажна позиция	вертикално +/- 5°
Конструкция	пропорционален стандартен омаслител мъгла
Макс. количество на маслото	6.5 cm <sup>3</sup>
Работно налягане	1 ... 10 bar
Минимален дебит за функция омасляване	3 l/min
Стандартен номинален дебит	200 l/min
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] инертен газ
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
Температура на складиране	-10 ... 60 °C
Клас чистота на въздуха на изхода	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:-] инертен газ
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тегло на продукта	39 g
Тип на закрепване	Последователен монтаж с принадлежности по избор:
Пневматичен извод 1	M5
Пневматичен извод 2	M5
Материал-забележка	RoHS konform
Material housing	Алуминиева отливка
Material bowl	PC