


Шумозаглушител UC-QS-10H

Специф. Номер: 526475

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Монтажна позиция	по избор
Размер на контейнера	1
Operating pressure MPa	0 ... 1 MPa
Работно налягане	0 ... 10 bar
Дебит към атмосферата	3,100 l/min
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Ниво на звуково налягане	68 dB(A)
Температура на околната среда	-10 ... 70 °C
Тегло на продукта	5.5 g
Пневматичен извод	QS-10
Material of silencer insert	PE
Material of threaded plug	PE
Материал-забележка	RoHS konform