

Серводвигател MTR-AC-100-5S-AB

Специф. Номер: 526736

FESTO

Без редуктор/със спирачка.



Информационен лист

Белег	Стойност
Сензор за позиция на ротора	Резолвер
Наблюдение на температурата	PTC-резистор
Макс. обороти	4,550 1/min
Номинални обороти	3,600 1/min
Работно напрежение DC спирачка	24 V
Ток на продължителен престой	8.43 A
Клас на изолационна защита	F
Консумация на енергия, спирачка	13 W
Мотор-константа	1.49 Nm/A
Номинална мощност на двигателя	2,396 W
Номинално напрежение DC	560 V
Номинален ток, двигател	4.3 A
Пиков ток	16 A
СЕ- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-нормала за ниски напрежения
Температура на складиране	-10 ... 60 °C
Относителна влажност на въздуха	max 90 %
Клас на защита	IP54
Температура на околната среда	-40 ... 40 °C
Разрешение	с UL us - Recognized (OL)
Общ инерционен момент при подаване на захранването	7.34 kgcm ²
Задържащ момент, спирачка	6 Nm
Инерционен момент, спирачка	0.54 kgcm ²
Инерционен момент, ротор	6.8 kgcm ²
Номинален въртящ момент	6.36 Nm
Пиков въртящ момент	23 Nm
Стационарен въртящ момент	12.53 Nm
Допустимо аксиално натоварване на вала	150 N
Допустимо радиално натоварване на вала	500 N
Тегло на продукта	9,700 g
Система за електрическо свързване	Щекер