

Кабел за двигател KMTR-AC-10

Специф. Номер: 526740

FESTO

за серводвигатели MTR-AC-55/70/100.



Информационен лист

Белег	Стойност
Клас на защита	IP54
Температура на околната среда при подвижно полагане на кабела	-20 ... 80 °C
Температура на околната среда	-40 ... 80 °C
Мин. радиус на огъване на кабела	100 mm
Структура на кабела	4 x 0,25 mm ² + 4 x 1 mm ² ширмован
Дължина на кабела	10 m
Информация за материала на кабелната обвивка	PUR