

Манометър MA-50-0,25-R1/4-MPA-E-RG

Специф. Номер: 526780

FESTO

с показващ модул в МРА, настройваем в обхвата червено/зелено.



Информационен лист

Белег	Стойност
Display range	0 ... 0.25 MPa
Отговаря на стандарта	EN 837-1
Номинален размер на манометъра	50
Конструкция	Тръбна пружина-манометър
Тип на закрепване	Последователен монтаж
Работна среда	инертен газ Неутрални течности
Operating pressure MPa	0 ... 0.25 MPa
Работно налягане	0 ... 2.5 bar
Operating pressure	0 ... 36.25 psi
Фактор променливо натоварване	0.66
Клас на точност на измерването	2,5
Клас на защита	IP43
Температура на средата	-20 ... 60 °C
Температура на околната среда	-20 ... 60 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Материал-забележка	RoHS konform
Позиция на извода	Задна страна, централно
Пневматичен извод	R1/4
Материали, контактуващи със средата	Месинг
Material of threaded plug	Месинг
Material housing	ABS
Material screen	PMMA
Цвят на корпуса	черен
Тегло на продукта	75 g
Забележка за работната и пилотната среди	Без ацетилен без кислород