

# Манометър MA-27-160-M5-PSI

Специф. Номер: 527405

FESTO

с показващ модул в psi.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Display range	0 ... 160 psi
Номинален размер на манометъра	27
Конструкция	Тръбна пружина-манометър
Тип на закрепване	Последователен монтаж
Работна среда	инертен газ Неутрални течности
Работно налягане	0 ... 160 Psi
Фактор променливо натоварване	0.66
Клас на точност на измерването	4
Клас на защита	IP43
Температура на средата	0 ... 60 °C
Температура на околната среда	0 ... 60 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Материал-забележка	RoHS konform
Позиция на извода	Задна страна, централно
Пневматичен извод	M5
Материали, контактуващи със средата	Месинг
Material of threaded plug	Месинг
Material housing	PA
Material screen	PS
Цвят на корпуса	черен
Тегло на продукта	11 g
Забележка за работната и пилотната среди	Без ацетилен без кислород