


Кабелен разпределител ASI-KVT-FKX2-M12

Специф. Номер: 527474

FESTO

за AS-интерфейс



Информационен лист

Белег	Стойност
Ширина	46 mm
Височина	102 mm
Дължина	28,5 mm
Тип на закрепване	по избор: с проходен отвор с шина
Тегло на продукта	190 g
Fieldbus интерфейс	AS-интерфейс: лентов кабел - щекер Букса, M12x1, 4-полюсна, A-кодирана Товарно напрежение: лентов кабел - щекер
Работно напрежение DC AS-интерфейс	26.5 ... 31.6 V
Номинално работно напрежение DC, AS-интерфейс	26.5 V
Работно напрежение DC, товарно напрежение	20.4 ... 26.4 V
Номинално работно напрежение DC, товарно напрежение	24 V
Клас на защита	IP65 по IEC 60529 в монтирано състояние
Температура на околната среда	-5 ... 50 °C
Температура на складиране	-20 ... 70 °C
СЕ- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-EMV-нормала
Материал-забележка	RoHS konform
Информация за материала на корпуса	PA-усилен
Информация за материала на уплътненията	PUR
Информация за материала на капака	PA-усилен
Относителна влажност на въздуха	5 - 90 % некондензиращ