


# Щекер SD-SUB-D-ST25

Специф. Номер: 527522

FESTO

25-полюсен, за присъединяване на мултипол разпределител MPV-E-  
E/A-M-12 или CPX-AB-M12-M8-KL.



## Информационе н лист

Белег	Стойност
Тип на закрепване	с проходен отвор
Монтажна позиция	по избор
Тегло на продукта	51 g
Електрически извод	25-пинов Щекер Sub-D
обхват на работното напрежение DC	$\leq 250$ V
обхват на работното напрежение AC	$\leq 250$ V
Допустим товарен ток	5 A
Съединител за кабела	Pg11
Допустим диаметър на кабела	7 ... 12 mm
Клас на защита	IP65
Температура на околната среда	-20 ... 80 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Материал-забележка	RoHS konform
Material housing	PA
Material seals	NBR
Material electrical contact	Мед-сплав позлатен