

Фин филтър MS4N-LFM

Специф. Номер: 527698

FESTO

с NPT-резба.



Примерно представяне

Информационен лист

Обща техническа спецификация - индивидуалните стойности се определят от Вашата конкретна конфигурация.

Белег	Стойност
Серия	MS
Размер	4
Конструкция	Филтър
Степен на филтрация	0.01 ... 1 µm
Кондензоотделител	напълно автоматичен ръчен въртящ полу-автоматичен
Работно налягане	0 ... 14 bar
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [6:8:4] инертен газ
Макс. стандартен дебит при клас за качество на въздуха	360 l/min
Мин. стандартен дебит при клас за качество на въздуха	54 l/min
Предпазител за чаша	Пластмасов предпазен кожух интегриран като метален кожух
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Безопасно за храни	Моля, вижте допълнителната информация за материала
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Скала за диференциално налягане	Оптичен индикатор със датчик за налягане
Разрешение	с UL us - Recognized (OL)
Тип на закрепване	Последователен монтаж с принадлежности по избор:
Монтажна позиция	вертикално +/- 5°
Material housing	Алуминиева отливка
Material filter	Борсиликатен фазер
Material seals	NBR
Материал-забележка	RoHS konform