

# Филтър с активен въглен MS4N-LFX

Специф. Номер: 527700

FESTO

с NPT-резба.



Примерно представяне

## Информационен лист

Обща техническа спецификация - индивидуалните стойности се определят от Вашата конкретна конфигурация.

Белег	Стойност
Размер	4
Серия	MS
Монтажна позиция	вертикално +/- 5°
Кондензоотделител	напълно автоматичен ръчен въртящ полу-автоматичен
Конструкция	Филтър с активен въглен
Предпазител за чаша	Пластмасов предпазен кожух интегриран като метален кожух
Работно налягане	0 ... 14 bar
Макс. стандартен дебит при клас за качество на въздуха	360 l/min
Разрешение	с UL us - Recognized (OL)
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [1:4:2] инертен газ
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на складиране	-10 ... 60 °C
Клас чистота на въздуха на изхода	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [1:4:1]
Температура на средата	5 ... 30 °C
Съдържание на остатъчното масло	0.003 mg/m <sup>3</sup>
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тип на закрепване	Последователен монтаж с принадлежности по избор:
Материал-забележка	RoHS konform
Material filter	Активен въглен
Material housing	Алуминиева отливка