

Омаслител MS4N-LOE

Специф. Номер: 527702

FESTO

с NPT-резба.



Примерно представяне

Информационен лист

Обща техническа спецификация - индивидуалните стойности се определят от Вашата конкретна конфигурация.

| Белег | Стойност |
|--|---|
| Размер | 4 |
| Серия | MS |
| Монтажна позиция | вертикално +/- 5° |
| Конструкция | пропорционален стандартен омаслител мъгла |
| Макс. количество на маслото | 30 ml |
| Предпазител за чаша | Пластмасов предпазен кожух интегриран като метален кожух |
| Работно налягане | 1 ... 12 bar |
| Минимален дебит за функция омасляване | 40 l/min |
| Стандартен номинален дебит | 1,100 ... 2,200 l/min |
| Разрешение | с UL us - Recognized (OL) |
| Работна среда | Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] инертен газ |
| Забележка за работната и пилотната среди | Възможен е режим на работа със смазване |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 2 - Умерена корозия под напрежение |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Температура на складиране | -10 ... 60 °C |
| Безопасно за храни | Моля, вижте допълнителната информация за материала |
| Температура на средата | -10 ... 60 °C |
| Вискозитет на маслото | ISO VG 32 |
| Температура на околната среда | -10 ... 60 °C |
| Тегло на продукта | 194 g |
| Тип на закрепване | Последователен монтаж с принадлежности по избор: |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Material housing | Алуминиева отливка |
| Material bowl | Алуминиева сплав |