

# Разпределител с повишаване на налягането MS4N-DE

Специф. Номер: 527714

FESTO

с NPT-резба.

Примерно представяне



## Информационен лист

Обща техническа спецификация - индивидуалните стойности се определят от Вашата конкретна конфигурация.

Белег	Стойност
Тип на задействане	електрически
Монтажна позиция	по избор
Ръчно задействане	с фиксация избутващ
Конструкция	Бугало-седло
Тип на ресет	механична пружина
Тип управление	с предупреждение
Зхранване с управляващ(пилотен) въздух	вътрешно
Посока на протичане	нереверсивен
Разпределителна функция	2/2
Манометър	G1/4 подготвен G1/8 подготвен със датчик за налягане с манометър
Индикатор за превключена позиция	с принадлежности
Работно налягане	4 ... 14 bar
Стандартен номинален дебит	1,000 ... 2,000 l/min
Продължителност на включване	100 %
Разрешение	с UL us - Recognized (OL)
КС mark	КС-EMV
СЕ- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-EMV-нормала in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Работна среда	Съгстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] инертен газ
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Безопасно за храни	Моля, вижте допълнителната информация за материала
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Клас на защита	IP65
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тегло на продукта	263 g
Дисплей за сигналните статуси	с принадлежности
Тип на закрепване	Последователен монтаж с принадлежности по избор:
Материал-забележка	RoHS konform
Material seals	NBR
Material housing	Алуминиева отливка