

Елемент за подготовка на въздух FRC-QS6-D-7-O-5M-MICRO-H

FESTO



Специф. Номер: 527883

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

с присъединителна плоча с изводи без манометър,
полуавтоматичен кондензоотделител.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters
of the type code in the search field.

Продукт, излизащ от производство. Доставка се до 2023. За
алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	Micro
Серия	D
Заклучване на задействането	Въртяща глава със заключване
Монтажна позиция	вертикално +/- 5°
Кондензоотделител	полу-автоматичен
Конструкция	Филтър-регулатор без манометър пропорционален стандартен омаслител мъгла
Макс. количество на кондензата	3 cm ³
Степен на филтрация	5 µm
Манометър	M5 подготвен
Работно налягане	1 ... 10 bar
Обхват на регулиране на налягането	0.5 ... 7 bar
Макс. хистерезис на налягането	0.3 bar
Работна среда	Съгъстен въздух според ISO 8573-1:2010 [:-:-]
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тегло на продукта	139 g
Тип на закрепване	Последователен монтаж с принадлежности
Пневматичен извод 1	QS-6
Пневматичен извод 2	QS-6
Material housing	Алуминиева сплав
Material bowl	PC