

Регулатор на налягане-батерия LRB-1/4-D-7-O-K4-MINI



Специф. Номер: 528984

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

с комплект за свързване, присъединителна плоча и носачи, блок с 2, 3, 4 или 5 регулатора за налягане, без манометър.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	Mini
Серия	D
Заклучване на задействането	Въртяща глава със заключване
Монтажна позиция	по избор
Конструкция	Мембранен регулатор с директно управление с проходно захранване със сгъстен въздух
Регулираща функция	Изходно налягане постоянно с компенсация на предналягането с вторично обезвъздушаване
Манометър	G1/8 подготвен
Работно налягане	1 ... 16 bar
Обхват на регулиране на налягането	0.5 ... 7 bar
Макс. хистерезис на налягането	0.2 bar
Стандартен номинален дебит	1,800 l/min
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Клас чистота на въздуха на изхода	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тегло на продукта	1,480 g
Тип на закрепване	с принадлежности
Пневматичен извод 1	G1/4
Пневматичен извод 2	G1/4
Material of connecting plate	Цинкова отливка
Material control panel	PA
Material seals	NBR
Material housing	Цинкова отливка