


Измервателен/и модул/и ASDLP-100-90/110

Специф. Номер: 529088

FESTO

Измервателния модул-ASDLP се монтира чрез затягане в наличните канали на DLP-цилиндъра. По този начин DLP-цилиндрите могат да се оборудват с измервателен модул.



Информационен лист

Белег	Стойност
СЕ- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-нормала за Ех-защита (ATEX)
ATEX-Категория газ	II 2G
Ех-взриво защита газ	с Т6
ATEX-Категория прах	II 2D
Ех-взриво защита прах	с 80°C
Ех-температура на околната среда	-20°C ≤ Ta ≤ +80°C
Температура на околната среда	-20 ... 80 °C
Мах. Скорост	0.05 m/s
Ход	90 ... 110 mm
Конструкция	Шпиндел с редуктор
Информация за материала на корпуса	Алуминиева сплав
Информация за материала, капак	Алуминиева сплав
Информация за материала, корпус на направляващата	Алуминиева сплав
Информация за материала, свърване на направляващата	Алуминиева сплав
Информация за материала на капака	Алуминиева сплав
Информация за материала, монтажни скоби	Алуминиева сплав
Информация за материала, свързващ прът	високолегирана стомана, неръждаема
Информация за материала, уплътнение на лагера	NBR
Информация за материала, уплътнение на пръта	TPE-U(PU)
Преобразуване на линеен ход в ъгъл на завъртане	40 ... 120 deg
Клас на защита	IP67
Клас на корозионна устойчивост КВК	3