

Филтър-регулатор MS4-LFR-1/8-D6-CRV-AS-Z

Специф. Номер: 529163

FESTO

Максимално изходно налягане 7bar, 5 µm филтър, с манометър, заключващо приспособление за регулатора, пластмасова чаша с пластмасов предпазен кожух, автоматично отделяне на кондензата, посока на протичане от дясно на ляво.



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	4
Серия	MS
Заклучване на задействането	Въртяща глава със заключване с принадлежности, със заключване
Монтажна позиция	вертикално +/- 5°
Степен на филтрация	5 µm
Кондензоотделител	напълно автоматичен
Конструкция	Филтър-регулатор с манометър
Макс. количество на кондензата	19 ml
Регулираща функция	Изходно налягане постоянно с вторично обезвъздушаване с възвратен поток
Предпазител за чаша	Пластмасов предпазен кожух
Манометър	с манометър
Работно налягане	2 ... 12 bar
Обхват на регулиране на налягането	0.3 ... 7 bar
Макс. хистерезис на налягането	0.25 bar
Стандартен номинален дебит	900 l/min
Работна среда	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:-] Inert gases
Клас на корозионна устойчивост KBK	2
Температура на складиране	-10 ... 60 °C
Клас чистота на въздуха на изхода	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [6:4:4]
Температура на средата	5 ... 60 °C
Температура на околната среда	5 ... 60 °C
Тегло на продукта	275 g
Тип на закрепване	по избор: За челен монтаж на табло Последователен монтаж с принадлежности
Пневматичен извод 1	G1/8
Пневматичен извод 2	G1/8
Материал-забележка	RoHS konform
Информация за материала на уплътненията	NBR
Информация за материала на корпуса	Алуминиева отливка
Информация за материала на чашата	PC
Информация за материала, изолиращ диск	POM