

Филтър-регулатор MS6-LFR-1/4-D7-ERM-AS-Z

Специф. Номер: 529209

FESTO

Максимално изходно налягане 12 bar, 40 µm-филтър, с манометър, регулираща глава със заключване, пластмасова чаша с предпазен кожух, ръчен кондензоотделител, посока на протичане отдясно наляво.



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Размер | 6 |
| Серия | MS |
| Заклучване на задействането | Въртяща глава със заключване с принадлежности, със заключване |
| Монтажна позиция | вертикално +/- 5° |
| Степен на филтрация | 40 µm |
| Кондензоотделител | ръчен въртящ |
| Конструкция | Филтър-регулатор с манометър |
| Макс. количество на кондензата | 38 ml |
| Регулираща функция | Изходно налягане постоянно с вторично обезвъздушаване |
| Предпазител за чаша | Пластмасов предпазен кожух |
| Манометър | с манометър |
| Работно налягане | 0.8 ... 20 bar |
| Обхват на регулиране на налягането | 0.5 ... 12 bar |
| Макс. хистерезис на налягането | 0.25 bar |
| Стандартен номинален дебит | 2,500 l/min |
| Работна среда | Compressed air to ISO 8573-1:2010 [-:4:-] Inert gases |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 2 |
| Температура на складиране | -10 ... 60 °C |
| Клас чистота на въздуха на изхода | Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Температура на средата | -10 ... 60 °C |
| Температура на околната среда | -10 ... 60 °C |
| Тегло на продукта | 875 g |
| Тип на закрепване | по избор: За челен монтаж на табло Последователен монтаж с принадлежности |
| Пневматичен извод 1 | G1/4 |
| Пневматичен извод 2 | G1/4 |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Информация за материала на уплътненията | NBR |
| Информация за материала на корпуса | Алуминиева отливка |
| Информация за материала на чашата | PC |
| Информация за материала, изолиращ диск | POM |