

Фин филтър MS4-LFM-1/8-ARM-Z

Специф. Номер: 529464

FESTO

0,01 µm филтър, пластмасова чаша с предпазен кожух, ръчен кондензоотделител, посока на протичане от дясно наляво.



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	4
Серия	MS
Монтажна позиция	вертикално +/- 5°
Степен на филтрация	0.01 µm
КПД на филтъра	99.9999 %
Кондензоотделител	ръчен въртящ
Конструкция	Филтър
Макс. количество на кондензата	19 ml
Предпазител за чаша	Пластмасов предпазен кожух
Входно налягане 1	0 ... 14 bar
Работна среда	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [6:8:4] Inert gases
Клас на корозионна устойчивост KBK	2
Температура на складиране	-10 ... 60 °C
Клас чистота на въздуха на изхода	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [1:7:2]
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Съдържание на остатъчното масло	0.01 mg/m ³
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тегло на продукта	190 g
Тип на закрепване	по избор: Последователен монтаж с принадлежности
Пневматичен извод 1	G1/8
Пневматичен извод 2	G1/8
Материал-забележка	Без мед и PTFE RoHS konform
Информация за материала на уплътненията	NBR
Информация за материала на филтъра	Борсиликатен фазер
Информация за материала на корпуса	Алуминиева отливка
Информация за материала на чашата	PC