


Сепараторен модул MS4-FRM-1/8-Z

Специф. Номер: 529562

FESTO

Посока на протичане отлясно наляво.



Информационен лист

Белег	Стойност
Монтажна позиция	по избор
Конструкция	Свързващ модул
Работно налягане	0 ... 14 bar
Стандартен номинален дебит в глвната посока 1->2	1,800 l/min
Стандартен номинален дебит при изход отгоре	1,600 l/min
Стандартен номинален дебит при изход отдолу	1,700 l/min
Работна среда	Сгъстен въздух
Клас на корозионна устойчивост КВК	2
Температура на складиране	-10 ... 60 °C
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тегло на продукта	165 g
Пневматичен извод 1	G1/8
Пневматичен извод 2	G1/8
Пневматичен извод 3	G1/4
Пневматичен извод 4	G1/4
Материал-забележка	Без мед и PTFE (тефлон)
Информация за материала на корпуса	Алуминиева отливка