

# Филтър MS6-LF-1/2-ERM-Z

Специф. Номер: 529616

FESTO

40 µm филтър, пластмасова чаша с предпазен кожух, ръчен кондензоотделител, посока на протичане отдясно наляво.



## Информационен лист

| Белег                              | Стойност   |
|------------------------------------|--|
| Размер                             | 6  |
| Серия                              | MS   |
| Монтажна позиция                   | вертикално +/- 5°  |
| Степен на филтрация                | 40 µm  |
| Кондензоотделител                  | ръчен въртящ   |
| Конструкция                        | Синтерован филтър със сепаратор-центрофуга               |
| Макс. количество на кондензата     | 38 cm <sup>3</sup>                                       |
| Предпазител за чаша                | Пластмасов предпазен кожух                               |
| Работно налягане                   | 0 ... 20 bar   |
| Стандартен номинален дебит         | 4,100 l/min  |
| Работна среда                      | Съгстен въздух по ISO 8573-1:2010 [-:9:-]<br>инертен газ |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 2 - Умерена корозия под напрежение                       |
| PWIS conformity                    | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Температура на складиране          | -10 ... 60 °C  |
| Безопасно за храни                 | Моля, вижте допълнителната информация за материала       |
| Клас чистота на въздуха на изхода  | Съгстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:8:4]                |
| Температура на средата             | -10 ... 60 °C  |
| Температура на околната среда      | -10 ... 60 °C  |
| Тегло на продукта                  | 600 g  |
| Тип на закрепване                  | Последователен монтаж<br>с принадлежности<br>по избор:   |
| Пневматичен извод 1                | G1/2   |
| Пневматичен извод 2                | G1/2   |
| Материал-забележка                 | RoHS konform   |
| Material seals                     | NBR  |
| Material filter                    | PE   |
| Material housing                   | Алуминиева отливка                                       |
| Material bowl                      | PC   |
| Material separating plate          | POM  |