

Филтър MS6-LF-1/4-EUV-Z

Специф. Номер: 529638

FESTO

40 µm-Филтър, метална чаша, автоматично отделяне на конденза, посока на протичане от дясно на ляво.



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	6
Серия	MS
Монтажна позиция	вертикално +/- 5°
Степен на филтрация	40 µm
Кондензоотделител	напълно автоматичен
Конструкция	Синтерован филтър със сепаратор-центрифуга
Макс. количество на кондензата	38 cm ³
Предпазител за чаша	Метален предпазен кожух
Входно налягане 1	2 ... 12 bar
Стандартен номинален дебит	2,500 l/min
Работна среда	Сгъстен въздух
Клас на корозионна устойчивост КВК	2
Температура на складиране	-10 ... 60 °C
Клас чистота на въздуха на изхода	5.7.- по DIN ISO 8573-1
Температура на средата	5 ... 60 °C
Температура на околната среда	5 ... 60 °C
Тегло на продукта	820 g
Тип на закрепване	с принадлежности по избор: Последователен монтаж
Пневматичен извод 1	G1/4
Пневматичен извод 2	G1/4
Материал-забележка	Без мед и PTFE (тефлон)
Информация за материала на уплътненията	NBR
Информация за материала на филтъра	PE
Информация за материала на корпуса	Алуминиева отливка
Информация за материала на чашата	Алуминиева сплав