

Филтър MS6-LF-3/8-EUM

Специф. Номер: 529651

FESTO

40 µm филтър, метална чаша, ръчен кондензоотделител, посока на протичане отляво надясно.



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|---|--|
| Размер | 6 |
| Серия | MS |
| Монтажна позиция | вертикално +/- 5° |
| Степен на филтрация | 40 µm |
| Кондензоотделител | ръчен въртящ |
| Конструкция | Синтерован филтър със сепаратор-центрофуга |
| Макс. количество на кондензата | 38 cm ³ |
| Предпазител за чаша | интегриран като метален кожух |
| Работно налягане | 0 ... 20 bar |
| Стандартен номинален дебит | 3,800 l/min |
| Работна среда | Compressed air to ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Inert gases |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 2 |
| Температура на складиране | -10 ... 60 °C |
| Клас чистота на въздуха на изхода | Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:8:4] |
| Температура на средата | -10 ... 60 °C |
| Температура на околната среда | -10 ... 60 °C |
| Тегло на продукта | 820 g |
| Тип на закрепване | по избор: Последователен монтаж с принадлежности |
| Пневматичен извод 1 | G3/8 |
| Пневматичен извод 2 | G3/8 |
| Материал-забележка | Без мед и PTFE RoHS konform |
| Информация за материала на уплътненията | NBR |
| Информация за материала на филтъра | PE |
| Информация за материала на корпуса | Алуминиева отливка |
| Информация за материала на чашата | Алуминиева сплав |