

Филтър с активен въглен MS6-LFX-3/8-R

Специф. Номер: 529687

FESTO

Пластмасова чаша с предпазен кожух, посока на протичане отляво надясно.



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|--|---|
| Размер | 6 |
| Серия | MS |
| Монтажна позиция | вертикално +/- 5° |
| Конструкция | Филтър с активен въглен |
| Предпазител за чаша | Пластмасов предпазен кожух |
| Работно налягане | 0 ... 20 bar |
| Макс. стандартен дебит при клас за качество на въздуха | 900 l/min |
| Работна среда | Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [1:4:2] инертен газ |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 2 - Умерена корозия под напрежение |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Температура на складиране | -10 ... 60 °C |
| Безопасно за храни | Моля, вижте допълнителната информация за материала |
| Клас чистота на въздуха на изхода | Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [1:4:1] |
| Температура на средата | 5 ... 30 °C |
| Съдържание на остатъчното масло | 0.003 mg/m ³ |
| Температура на околната среда | -10 ... 60 °C |
| Тегло на продукта | 600 g |
| Тип на закрепване | Последователен монтаж с принадлежности по избор: |
| Пневматичен извод 1 | G3/8 |
| Пневматичен извод 2 | G3/8 |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Material filter | Активен въглен |
| Material housing | Алуминиева отливка |
| Material bowl | PC |