

Омаслител MS6-LOE-1/2-U

Специф. Номер: 529777

FESTO

Метална чаша, посока на протичане отляво надясно.



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|--|---|
| Размер | 6 |
| Серия | MS |
| Монтажна позиция | вертикално +/- 5° |
| Конструкция | пропорционален стандартен омаслител мъгла |
| Макс. количество на маслото | 80 cm ³ |
| Предпазител за чаша | интегриран като метален кожух |
| Работно налягане | 1 ... 16 bar |
| Минимален дебит за функция омасляване | 50 l/min |
| Стандартен номинален дебит | 7,200 l/min |
| Работна среда | Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] инертен газ |
| Забележка за работната и пилотната среди | Възможен е режим на работа със смазване |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 2 - Умерена корозия под напрежение |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Температура на складиране | -10 ... 60 °C |
| Безопасно за храни | Моля, вижте допълнителната информация за материала |
| Температура на средата | -10 ... 60 °C |
| Вискозитет на маслото | ISO VG 32 |
| Температура на околната среда | -10 ... 60 °C |
| Тегло на продукта | 810 g |
| Тип на закрепване | Последователен монтаж с принадлежности по избор: |
| Пневматичен извод 1 | G1/2 |
| Пневматичен извод 2 | G1/2 |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Material housing | Алуминиева отливка |
| Material bowl | Алуминиева сплав |