

Омаслител MS6-LOE-3/8-U-Z

Специф. Номер: 529786

FESTO

Метална чаша, посока на протичане отдясно наляво.



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	6
Серия	MS
Монтажна позиция	вертикално +/- 5°
Конструкция	пропорционален стандартен омаслител мъгла
Макс. количество на маслото	80 cm ³
Предпазител за чаша	интегриран като метален кожух
Работно налягане	1 ... 16 bar
Минимален дебит за функция омасляване	50 l/min
Стандартен номинален дебит	5,300 l/min
Работна среда	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inert gases
Note on operating and pilot medium	Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)
Клас на корозионна устойчивост KBK	2
Температура на складиране	-10 ... 60 °C
Температура на средата	0 ... 60 °C
Вискозитет на маслото	ISO VG 32
Температура на околната среда	0 ... 60 °C
Тегло на продукта	810 g
Тип на закрепване	по избор: Последователен монтаж с принадлежности
Пневматичен извод 1	G3/8
Пневматичен извод 2	G3/8
Материал-забележка	RoHS konform
Информация за материала на корпуса	Алуминиева отливка
Информация за материала на чашата	Алуминиева сплав