

Включващ разпределител MS6-EE-1/4-V110-Z

Специф. Номер: 529830

FESTO

електрически, посока на протичане отдясно наляво.



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|---|---|
| Конструкция | Плунжерен |
| Тип на задействане | електрически |
| Функция-изходящ въздух | недроселируем |
| Ръчно задействане | с фиксация избутващ |
| Тип на ресет | механична пружина |
| Тип управление | с предупреждение |
| Разпределителна функция | 3/2 затворен моностабилен |
| Работно налягане | 4 ... 18 bar |
| C-стойност | 11 l/sbar |
| b-стойност | 0.5 |
| Стандартен номинален дебит | 2,600 l/min |
| Продължителност на включване | 100% |
| Характеристика на бобината | 110 V AC: 50/60 Hz, сила на опън: 3 VA, сила на задържане: 2,4 VA |
| Допустими колебания на напрежението | +/- 10 % |
| Работна среда | Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inert gases |
| Note on operating and pilot medium | Lubricated operation possible (subsequently required for further operation) |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 2 |
| Материал-забележка | Без мед и PTFE RoHS konform |
| Температура на средата | -10 ... 60 °C |
| Клас на защита | IP65 |
| Температура на околната среда | -10 ... 60 °C |
| Разрешение | с UL us - Recognized (OL) |
| Тип на закрепване | по избор: Последователен монтаж с принадлежности |
| Монтажна позиция | по избор |
| Посока на протичане | нереверсивен |
| Тегло на продукта | 740 g |
| Пневматичен извод 1 | G1/4 |
| Пневматичен извод 2 | G1/4 |
| Пневматичен извод 3 | G1/2 |
| Зхранване с управляващ (пилотен) въздух | вътрешно |
| Електрически извод | Щекер квадратна форма по DIN EN 175301-803 Форма C |
| Информация за материала на уплътненията | NBR |
| Информация за материала на корпуса | Алуминиева отливка |