

съединител ЕАМС-40-66-12-19

Специф. Номер: 529952

FESTO

за електромеханични оси със серводвигател.



Информационен лист

Белег	Стойност
Диаметър на държача 1	12 mm
Диаметър на държача 2	19 mm
Размер	40
номинална дължина	66 mm
Монтажна позиция	по избор
Макс. обороти	6,500 1/min
Температура на складиране	-25 ... 60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Температура на околната среда	-25 ... 60 °C
Масов инерционен момент	42.3 kgmm ²
Пренесен момент	21 Nm
Тегло на продукта	139 g
Материал-забележка	RoHS konform