


Разпределител с бутон VNEF-PTCZ-M32-M-G18

Специф. Номер: 5299706

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Разпределителна функция	3/2 отворен/затворен моностабилен
Тип на задействане	ръчно
монтажна ширина	20 mm
Стандартен номинален дебит	750 l/min
Operating pressure MPa	-0.095 ... 1 MPa
Работно налягане	-0.95 ... 10 bar
Конструкция	Клапанен
Тип на ресет	механична пружина
Номинален размер	5.6 mm
Функция-изходящ въздух	дроселируем
Инструкции за употреба	Само ръчно задействане
Принцип на уплътняване	мек
Монтажна позиция	по избор
Тип управление	с предуправление
Зхранване с управляващ(пилотен) въздух	външен
Посока на протичане	реверсивен
Overlap	Zero overlap
Pilot pressure MPa	0.3 ... 1 MPa
Управляващо(пилотно) налягане	3 ... 10 bar
Pilot pressure	43.5 ... 145 psi
Макс. честота на превключване	0.5 Hz
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Сила на задействане	24.5 N
Тегло на продукта	168 g
Тип на закрепване	За челен монтаж на табло с проходен отвор по избор:
Извод, пилот 12/14	M5
Извод, пилот 12	M5
Пневматичен извод 1	G1/8
Пневматичен извод 2	G1/8
Пневматичен извод 3	G1/8
Материал-забележка	RoHS konform
Material cover	PA-усилен
Material seals	NBR
Material housing	Anodised wrought aluminium alloy