


съединител ЕАМС-В-15-22-4-5

Специф. Номер: 530084

FESTO

за електромеханични оси със стъпков двигател.



Информационен лист

Белег	Стойност
Диаметър на държача 1	4 mm
Диаметър на държача 2	5 mm
Размер	15
номинална дължина	22 mm
Монтажна позиция	по избор
Макс. обороти	12,000 1/min
Температура на складиране	-25 ... 60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Температура на околната среда	-25 ... 60 °C
Масов инерционен момент	0.13 kgmm ²
Пренесен момент	1 Nm
Тегло на продукта	6 g
Материал-забележка	RoHS konform