

Пневмоподготвящи групи, комбинации MSB6-3/8-FRC9:J11M2-Z

Специф. Номер: 530301

FESTO

Комбинация филтър-регулатор-омаслител, максимално изходно налягане 12 bar, 40 µm филтър, с манометър, регулираща глава със заключване, метална чаша, ръчен кондензоотделител, посока на протичане отдясно наляво.



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|------------------------------------|--|
| Размер | 6 |
| Серия | MS |
| Заклучване на задействането | Въртяща глава с интегрирана заключалка |
| Монтажна позиция | вертикално +/- 5° |
| Кондензоотделител | ръчен въртящ |
| Конструкция | Филтър-регулатор с манометър пропорционален стандартен омаслител мъгла |
| Степен на филтрация | 40 µm |
| Регулираща функция | Изходно налягане постоянно с компенсация на предналягането с вторично обезвъздушаване с възвратен поток |
| Предпазител за чаша | интегриран като метален кожух |
| Манометър | с манометър |
| Работно налягане | 1.5 ... 20 bar |
| Обхват на регулиране на налягането | 0.5 ... 12 bar |
| Стандартен номинален дебит | 3,500 l/min |
| Работна среда | Compressed air to ISO 8573-1:2010 [-:4:-] Inert gases |
| Note on operating and pilot medium | Lubricated operation possible (subsequently required for further operation) |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 2 |
| Температура на складиране | -10 ... 60 °C |
| Клас чистота на въздуха на изхода | Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:-] |
| Температура на средата | -10 ... 60 °C |
| Температура на околната среда | -10 ... 60 °C |
| Тегло на продукта | 1,713 g |
| Тип на закрепване | с принадлежности |
| Пневматичен извод 1 | G3/8 |
| Пневматичен извод 2 | G3/8 |