


Фин филтър MS6-LFM-1/2-BRV

Специф. Номер: 530506

FESTO

1 µm-Филтър, пластмасова чаша с пластмасов предпазен кожух,
автоматично отделяне на конденза, посока на протичане от ляво
на дясно.



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|--|---|
| Серия | MS |
| Размер | 6 |
| Конструкция | Филтър |
| Степен на филтрация | 1 µm |
| Кондензоотделител | напълно автоматичен |
| Работно налягане | 2 ... 12 bar |
| Работна среда | Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [6:8:4] инертен газ |
| Клас чистота на въздуха на изхода | Съгъстен въздух според ISO 8573-1:2010 [5:7:3] |
| Макс. стандартен дебит при клас за качество на въздуха | 950 l/min |
| Мин. стандартен дебит при клас за качество на въздуха | 140 l/min |
| КПД на филтъра | 99.99 % |
| Макс. количество на кондензата | 38 cm ³ |
| Предпазител за чаша | Пластмасов предпазен кожух |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 2 - Умерена корозия под напрежение |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Безопасно за храни | Моля, вижте допълнителната информация за материала |
| Температура на средата | -10 ... 60 °C |
| Температура на околната среда | -10 ... 60 °C |
| Температура на складиране | -10 ... 60 °C |
| Съдържание на остатъчното масло | 0.5 mg/m ³ |
| Тип на закрепване | Последователен монтаж с принадлежности по избор: |
| Монтажна позиция | вертикално +/- 5° |
| Пневматичен извод 1 | G1/2 |
| Пневматичен извод 2 | G1/2 |
| Material housing | Алуминиева отливка |
| Material filter | Борсиликатен фазер |
| Material bowl | PC |
| Material seals | NBR |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Тегло на продукта | 600 g |