

# съединител EAMC-65-90-15-24

Специф. Номер: 530940

FESTO

за електромеханични оси със серводвигател.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Диаметър на държача 1	15 mm
Диаметър на държача 2	24 mm
Размер	65
номинална дължина	90 mm
Монтажна позиция	по избор
Макс. обороти	4,500 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на складиране	-25 ... 60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Температура на околната среда	-25 ... 60 °C
Масов инерционен момент	417 kgmm <sup>2</sup>
Пренесен момент	80 Nm
Тегло на продукта	535 g
Материал-забележка	RoHS konform