

Пневмоподготвящи групи, комбинации MSB4-1/4:H4N3M1-WP-Z

Специф. Номер: 531100

FESTO

Състои се от филтър, регулатор на налягането, омаслител, плоча за закрепване на стена. Максимално изходно налягане 12 bar, 5 µm-филтър, с манометър, пластмасова чаша с пластмасов предпазен кожух, автоматично отделяне на конденза, посока на протичане от дясно на ляво.



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	4
Серия	MS
Заклучване на задействането	Въртяща глава със заключване с принадлежности, със заклщючване
Монтажна позиция	вертикално +/- 5°
Степен на филтрация	5 µm
Кондензоотделител	напълно автоматичен
Конструкция	Регулатор на налягане с манометър Стандартен филтър Стандартен омаслител за маслена мъгла
Предпазител за чаша	Пластмасов предпазен кожух
Манометър	с манометър
Работно налягане	2 ... 12 bar
Обхват на регулиране на налягането	1 ... 12 bar
Стандартен номинален дебит	700 l/min
Работна среда	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:-] Inert gases
Note on operating and pilot medium	Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)
Клас на корозионна устойчивост KBK	2
Температура на складиране	-10 ... 60 °C
Клас чистота на въздуха на изхода	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [6:4:-]
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Тегло на продукта	1,000 g
Тип на закрепване	с принадлежности
Пневматичен извод 1	G1/4
Пневматичен извод 2	G1/4
Информация за материала на корпуса	Алуминиева отливка
Информация за материала на чашата	PC