



Краен изключвател SMT-8-SL-PS-LED-24

Специф. Номер: 531145

FESTO

електрически, безконтактен, PNP, за задвижвания със сензорен канал 8, с щекер M8



Информационен лист

Белег	Стойност
обхват на работното напрежение DC	10 ... 30 V
Превключващ изход	PNP
Функция на превключващия елемент	Нормално отворен контакт
Макс. ток на изхода	200 mA
Електрически извод	Щекер M8x1 3-пинов
Конструкция	за T-канал
Отговаря на стандарта	EN 60947-5-2
Устойчивост на късо съединение	Да
Измервателен принцип	индуктивен
Защита на полюсите	за всички електрически връзки
Индикация за работно състояние	LED жълт
Време за изключване	≤ 0.5 ms
Време на включване	≤ 0.5 ms
Макс. честота на превключване	1,000 Hz
Изолационно напрежение	50 V
Макс. превключвателна способност DC	6 W
Остатъчен ток	≤ 0.1 mA
Пад на напрежение	≤ 1.8 V
Устойчивост на претоварване	наличен
Степен на замърсяване	3
СЕ- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-EMV-нормала
Клас на защита	IP65 IP67
Температура на околната среда	-25 ... 70 °C
Разрешение	C-Tick
Макс. въртящ момент на затягане	0.2 Nm
Тегло на продукта	5 g
Репродуктивност на превключващата стойност	+/- 0,1 mm
Изходящ извод	аксиално
Тип на закрепване	затегнат в T-канал с възможност за надлъжно вкарване в жлеб
Материал-забележка	Без мед и PTFE RoHS konform
Информация за материала на корпуса	Месинг РА високолегирана стомана, неръждаема хромиран