


Филтър-регулатор MS6N-LFR-1/4-D7-CRM-AS-Z

Специф. Номер: 531284

FESTO

Максимално изходно налягане 12 bar, 5 µm-филтър, с манометър, регулираща глава със заключване, пластмасова чаша с предпазен кожух, ръчен кондензоотделител, посока на протичане отлясно наляво.



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	6
Серия	MS
Заклучване на задействането	с принадлежности, със заключване
Монтажна позиция	вертикално +/- 5°
Степен на филтрация	5 µm
Кондензоотделител	ръчен въртящ
Конструкция	Филтър-регулатор с манометър
Макс. количество на кондензата	38 ml
Регулираща функция	Изходно налягане постоянно с вторично обезвъздушаване
Предпазител за чаша	Пластмасов предпазен кожух
Манометър	с манометър
Обхват на регулиране на налягането	0.5 ... 12 bar
Входно налягане 1	0.8 ... 20 bar
Макс. хистерезис на налягането	0.25 bar
Стандартен номинален дебит	2,200 l/min
Работна среда	Състен въздух
Клас на корозионна устойчивост KBK	2
Температура на складиране	-10 ... 60 °C
Клас чистота на въздуха на изхода	3.7.- по DIN ISO 8573-1
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тегло на продукта	875 g
Тип на закрепване	с принадлежности по избор: За челен монтаж на табло Последователен монтаж
Пневматичен извод 1	NPT1/4-18
Пневматичен извод 2	NPT1/4-18
Информация за материала на уплътненията	NBR
Информация за материала на корпуса	Алуминиева отливка
Информация за материала на чашата	PC
Информация за материала, изолиращ диск	POM