



Филтър MS4N-LF-1/8-ERV-Z

Специф. Номер: 531484

FESTO

40 µm-Филтър, пластмасова чаша с пластмасов предпазен кожух, автоматично отделяне на конденза, посока на протичане от дясно на ляво.



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|---|--|
| Размер | 4 |
| Серия | MS |
| Монтажна позиция | вертикално +/- 5° |
| Степен на филтрация | 40 µm |
| Кондензоотделител | напълно автоматичен |
| Конструкция | Синтерован филтър със сепаратор-центрофуга |
| Макс. количество на кондензата | 19 ml |
| Предпазител за чаша | Пластмасов предпазен кожух |
| Входно налягане 1 | 2 ... 12 bar |
| Стандартен номинален дебит | 1,100 l/min |
| Работна среда | Сгъстен въздух |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 2 |
| Температура на складиране | -10 ... 60 °C |
| Клас чистота на въздуха на изхода | 5.7.- по DIN ISO 8573-1 |
| Температура на средата | 5 ... 60 °C |
| Температура на околната среда | 5 ... 60 °C |
| Тегло на продукта | 189 g |
| Тип на закрепване | с принадлежности по избор: Последователен монтаж |
| Пневматичен извод 1 | NPT1/8-27 |
| Пневматичен извод 2 | NPT1/8-27 |
| Материал-забележка | Без мед и PTFE |
| Информация за материала на уплътненията | NBR |
| Информация за материала на филтъра | PE |
| Информация за материала на корпуса | Алуминиева отливка |
| Информация за материала на чашата | PC |