

# Филтър MS6N-LF-1/4-ERM-Z

Специф. Номер: 531522

FESTO

40 µm филтър, пластмасова чаша с предпазен кожух, ръчен кондензоотделител, посока на протичане отдясно наляво.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	6
Серия	MS
Монтажна позиция	вертикално +/- 5°
Степен на филтрация	40 µm
Кондензоотделител	ръчен въртящ
Конструкция	Синтерован филтър със сепаратор-центрофуга
Макс. количество на кондензата	38 cm <sup>3</sup>
Предпазител за чаша	Пластмасов предпазен кожух
Входно налягане 1	0 ... 20 bar
Стандартен номинален дебит	2,500 l/min
Работна среда	Сгъстен въздух
Клас на корозионна устойчивост КВК	2
Температура на складиране	-10 ... 60 °C
Клас чистота на въздуха на изхода	5.7.- по DIN ISO 8573-1
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тегло на продукта	600 g
Тип на закрепване	с принадлежности по избор: Последователен монтаж
Пневматичен извод 1	NPT1/4-18
Пневматичен извод 2	NPT1/4-18
Материал-забележка	Без мед и PTFE
Информация за материала на уплътненията	NBR
Информация за материала на филтъра	PE
Информация за материала на корпуса	Алуминиева отливка
Информация за материала на чашата	PC