

Филтър MS6N-LF-3/8-CUM

Специф. Номер: 531539

FESTO

5 µm филтър, метална чаша, ръчен кондензоотделител, посока на протичане отляво надясно.



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|------------------------------------|--|
| Размер | 6 |
| Серия | MS |
| Монтажна позиция | вертикално +/- 5° |
| Степен на филтрация | 5 µm |
| Кондензоотделител | ръчен въртящ |
| Конструкция | Синтерован филтър със сепаратор-центрифуга |
| Макс. количество на кондензата | 38 cm ³ |
| Предпазител за чаша | интегриран като метален кожух |
| Работно налягане | 0 ... 20 bar |
| Стандартен номинален дебит | 3,000 l/min |
| Работна среда | Съгстен въздух по ISO 8573-1:2010 [-:9:-] инертен газ |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 2 - Умерена корозия под напрежение |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Температура на складиране | -10 ... 60 °C |
| Безопасно за храни | Моля, вижте допълнителната информация за материала |
| Клас чистота на въздуха на изхода | Съгстен въздух по ISO 8573-1:2010 [6:8:4] |
| Температура на средата | -10 ... 60 °C |
| Температура на околната среда | -10 ... 60 °C |
| Тегло на продукта | 820 g |
| Тип на закрепване | Последователен монтаж с принадлежности по избор: |
| Пневматичен извод 1 | 3/8 NPT |
| Пневматичен извод 2 | 3/8 NPT |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Material seals | NBR |
| Material filter | PE |
| Material housing | Алуминиева отливка |
| Material bowl | Алуминиева сплав |
| Material separating plate | POM |